

La **Lewatit® MonoPlus TP 207** est une résine échangeuse de cations faiblement acide macroporeuse, avec des groupes actifs iminodiacétique chélatants pour l'extraction sélective de cations de métaux lourds dans des solutions faiblement acides à faiblement basiques. Les cations divalents sont éliminés d'une eau neutre dans l'ordre suivant:

Cuivre > vanadium (VO) > uranium (UO₂)⁺⁺ > plomb > nickel > zinc > cadmium > fer (II) > béryllium > manganèse > calcium > magnésium > strontium > baryum >>> sodium

La **Lewatit® MonoPlus TP 207** a une distribution de taille des billes monodisperse c'est-à-dire de taille uniforme. Son comportement cinétique supérieur conduit à une captation plus rapide des ions et une meilleure utilisation de la capacité en comparaison avec les résines hétérodisperses. Elle est particulièrement adaptée à:

- » la concentration, l'extraction et la récupération d'ions de métaux lourds de solutions d'hydrométallurgie, par exemple dans le procédé Resin-in-Pulp
- » l'élimination sélective de traces de métaux lourds d'effluents de l'industrie du traitement de surface, même en présence de fortes concentrations de calcium
- » la récupération de métaux de valeurs dans des eaux de rinçage de galvanoplastie » l'élimination d'ions métalliques contaminant des bains de process
- » l'élimination d'ions de métaux lourds contaminant des eaux de nappe

L'extraction sélective a lieu même en présence des complexants suivants:

- » des composés de l'azote, tels l'ammoniaque, les amines aliphatiques et aromatiques
- » des acides carboxyliques polyvalents, comme l'acide citrique, l'acide gluconique, l'acide oxalique, l'acide tartrique
- » les phosphates, tels le diphosphate tétrasodique, les polyphosphates de sodium

La **Lewatit® MonoPlus TP 207** ne retient pas les ions de métaux lourds dans des solutions contenant de l'EDTA et du NTA. Seul le cadmium est extrait de solutions contenant des cyanures. Pour l'extraction des ions de métaux lourds suivant le cation uranyle dans la série de sélectivité ci-dessus, la **Lewatit® MonoPlus TP 207** doit être conditionnée avec une solution de soude caustique après chaque régénération ou cycle et avant tout nouveau cycle de travail. Elle se trouve sous forme partiellement salifiée, monosodique par exemple, après ce conditionnement.

The special properties of this product can only be fully utilized if the technology and process used correspond to the current state-of-the-art and the operating conditions are adapted to the individual requirements. Further advice in this matter can be obtained from Lanxess, Business Unit Ion Exchange Resins.

Description

Forme ionique à la livraison	Na ⁺
Groupes fonctionnels	Acide iminodiacétique
Matrice	Polystyrène réticulé
Structure	Macroporeuse
Aspect	Beige, opaque

Caractéristiques

		Unités métriques	
Capacité totale*	Forme H	min. eq/l	2,0
Coefficient d'uniformité*		max.	1,1
Granulométrie moyenne*		mm	0,61 (+/- 0,05)
Densité apparente	(+/- 5 %)	g/l	720
Densité		env. g/ml	1,1
Teneur en eau		% masse	55 - 60
Variation de volume	Na ⁺ --> H ⁺	max. vol. %	- 25
Stabilité	au pH		0 - 14
Limite de stockage	du produit	max. années	2
Limite de stockage	à la température	°C	-20 - +40

* Les caractéristiques indiquées par un astérisque sont des spécifications. Leur respect fait l'objet d'un contrôle permanent.

Conditions d'exploitation recommandées*

		Unités métriques	
Température de service		max. °C	80
pH de travail			1,5 - 9
Hauteur de couche		min. mm	1000
Perte de charge		max. kPa	250
Vitesse linéaire	pdt le soulèvement (20 °C)	env. m/h	10
Charge spécifique	pdt l'épuisement	max. BV/h	30
Expansion du lit	(20 °C, par m/h)	env. vol. %	4
Bord libre	soulèvement (externe / interne)	par rapp. au vol.de résine	80
Vitesse linéaire	pdt la régénération	env. m/h	5
Vitesse linéaire	pdt le rinçage	env. m/h	5
Conditionnement			Mono-Na Di-Na
Conditionnement	quantité	g/l	40 - 48 80 - 96
Conditionnement	concentration	env. % masse	4
Vitesse linéaire	pdt. le conditionnement	env. m/h	5
Vitesse linéaire	pdt le rinçage	env. m/h	5
Cons. d'eau de rinçage	lent / rapide	env. BV	2
Régénérant	type		H ₂ SO ₄ HCl
Régénérant	quantité	env. g/l	H ₂ SO ₄ 200 HCl 150
Régénérant	concentration	env. % masse	H ₂ SO ₄ 10 HCl 7,5
Cons. produit de rinçage			5

* The recommended operating conditions refer to the use of the product under normal operating conditions. It is based on tests in pilot plants and data obtained from industrial applications. However, additional data are needed to calculate the resin volumes required for industrial scale ion exchange units. These can be found in our technical data sheets, have to be requested from Lanxess-application-specialists or have to be elaborated in laboratory- and pilot-tests.

Informations complémentaires & Réglementation

Précautions d'emploi

Des oxydants puissants, l'acide nitrique par exemple, peuvent provoquer des réactions violentes au contact des échangeurs d'ions.

Toxicité

Se conformer à la fiche de données de sécurité contenant, entre autres, des informations concernant l'étiquetage, le transport, le stockage, la manipulation, la sécurité du produit et les facteurs d'ordre écologique.

Elimination

Les échangeurs d'ions inutilisés ou qui ont servi dans le traitement de l'eau ou en sucrerie peuvent être rejetés en décharge selon la législation européenne en vigueur (code nomenclature 190 905). Cependant, si ces produits ont été en contact avec des substances toxiques (par exemple en galvanoplastie, dans l'industrie photographique ou dans l'industrie chimique), ils sont régis par le code nomenclature 190 806 et doivent faire l'objet d'un bordereau de suivi de destruction des déchets. Nous recommandons dans tous les cas leur destruction par un centre d'incinération.

Entreposage

Il est recommandé de stocker les échangeurs d'ions à une température supérieure au point de congélation de l'eau, au sec et à l'abri des intempéries et d'une exposition direct au soleil. Les résines ayant gelé ne doivent pas être manipulées mais laissées à dégeler progressivement à température ambiante. Elles doivent être totalement dégelées avant d'être manipulées ou mises en oeuvre. Ne jamais chercher à accélérer le processus de décongélation.

Les présentes informations et les conseils qui vous sont donnés verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d'essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n'engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux procédés et applications que vous envisagez. L'application, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis et ceux que vous fabriquez en profitant de notre assistance technique, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s'effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas de l'obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d'exploitation que nous ne pouvons prévoir et de veiller notamment à la qualification professionnelle et à l'information des personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits.



info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

Pour plus d'informations ou un devis, veuillez utiliser le